

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling

3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,08 mm² - 4 mm², monteringsätt: på monteringsplatta, färg: blå

Fördelar

- Med hjälp av en fästapp monteras dessa kopplingar in direkt på en förborrad eller stansad montageplatta
- De självkonfektionerbara typerna kan direktmonteras
- För att de ska sitta fast ordentligt måste borrhålen vara fria från grader

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3042227
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2145
Produktnyckel	BE2145
GTIN	4017918922542
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,33 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,33 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintkoppling
Poltal	1
Delning	5,2 mm
Antal anslutningar	1
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,77 W

Anslutningsdata

Märkarea	2,5 mm ²
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 61984
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 14 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ²
Märkström	24 A
Belastningsström maximal	24 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	500 V
Märkarea	2,5 mm ²

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	37,2 mm
Djup	21,8 mm
Borrhålsavstånd	5,2 mm
Borrhålsdiameter	3,5 mm
Delning	5,2 mm

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Plättjocklek	0,8 mm ... 1,5 mm
--------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmstest 2,5 mm ²	0,3 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Tekniska data

Borrhålsavstånd	5,2 mm
-----------------	--------

Mekaniska testningar

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	Metallvägg 1 mm
Provkraft börvärde	1 N
Resultat	Godkänd i test

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Miljö- och livslängdsvillkor

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Svängningar/bredbandsbrus

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Acceleration	0,58g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform	Halvsinus
Acceleration	5g
Stöttid	30 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 61984
------------------------	-----------

Montering

Monteringssätt	på monteringsplatta
Montageanvisning	För en enkel lösning av COMBI-kontakterna för egen montering samt kopplingselementen, rekommenderas användning av ett parallellt pressverktyg

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling




3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Ritningar



Kopplingsschema



SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>



LR

Godkännande-ID: LR2042068TA



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-

DNV

Godkännande-ID: TAE00001CS



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250306
ECLASS-15.0	27250306

ETIM

ETIM 9.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SC 2,5-RZ/ 1-L BU - COMBI-koppling



3042227

E-nummer: 2912485

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042227>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com