

PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter



3035979

E-nummer: 2912574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3035979>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



4-mm-mätadapter, för plintar med 5,2 mm och 6,2 mm delning

Fördelar

- Trycks fast och får kontakt på valfritt ställe i funktionsschaktet
- Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3035979
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE2Z3X
Produktnyckel	BE2Z3X
GTIN	4046356520713
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,39 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter



3035979

E-nummer: 2912574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3035979>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274
Allmänt	Jackas ej under spänning
Allmänt	Isnåppbart testtillbehör, därför endast lämpligt för engångsjackning

Artikelegenskaper

Produkttyp	Mäthylsa
Poltal	1

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	10 A
Maximal spänning	250 V

Anslutningsdata

Belastningsström maximal	10 A
Anslutningstyp	Kontakt

Mått

Bredd	5,8 mm
Höjd	5,8 mm
Djup	45,3 mm
Diameter	5,8 mm
Stiftdiameter	2,4 mm

Materialuppgifter

Färg	violett (RAL 4005)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter



3035979

E-nummer: 2912574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3035979>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	1
---------------------	---

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter



3035979

E-nummer: 2912574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3035979>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter



3035979

E-nummer: 2912574

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3035979>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com