

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 6,3 x 32, märkspänning: 24 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm², diameter: 0,08 mm²- 6 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- En ytterst kompakt konstruktion
- Testuttag på båda sidor av säkringsspaken

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3038765
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2134
Produktnyckel	BE2134
GTIN	4017918914219
Vikt per styck (inklusive förpackning)	26,683 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26,683 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Glas/keramik/...
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W
Säkring	G / 6,3 x 32
Spänningsområde ljusindikering	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Maximal ström vid enkel anordning	10 A
Strömområde ljusindikering	0,31 mA ... 0,95 mA
Förlusteffekt maximal	max. 1,6 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid överbelastning) max. 1,6 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid överbelastning) max. 4 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid kortslutning) max. 2,5 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid kortslutning)

Ingångsdata

Spänningsområde ljusindikering	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
--------------------------------	---------------------------

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	4 mm ²

1. Plan

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A4
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 4 mm ²

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	10 A
Belastningsström maximal	10 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	24 V
Märkarea	1,5 mm ²

Mått

Bredd	8,2 mm
Höjd	76,5 mm
Djup på NS 35/7,5	69 mm
Djup på NS 35/15	76,5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
--	---------------

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint


3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>



Ritningar

Kopplingsschema



ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	28 - 10	-

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: NL-23162_A1				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	10 A	-	0,08 - 4

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	15 A	28 - 10	-
C				
	300 V	15 A	28 - 10	-
D				
	600 V	5 A	28 - 10	-

 KEMA-KEUR Godkännande-ID: 71-104946				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	-	10 A	-	- 4

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint

3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint



3038765

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3038765>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com