

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 6,3 x 32, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm², diameter: 0,2 mm² - 10 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- En ytterst kompakt konstruktion
- Testuttag på båda sidor av säkringsspaken
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3046430
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE1134
Produktnyckel	BE1134
GTIN	4046356055833
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,796 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	24,796 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	PL

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Strömmen bestäms av insatt säkring och spänningen av vald ljusindikering. Om en säkring är defekt är efterföljande strömkrets spänningsförande.
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Användningsområde	Järnvägsbranschen
	Maskinbyggnad
	Anläggningstillverkning
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Glas/keramik/...
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,31 W
Säkring	G / 6,3 x 32
Spänningsområde ljusindikering	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Maximal ström vid enkel anordning	10 A
Strömområde ljusindikering	0,41 mA ... 0,96 mA
Förlusteffekt maximal	max. 1,6 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid överbelastning)
	max. 1,6 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid överbelastning)
	max. 4 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid kortslutning)
	max. 2,5 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid kortslutning)

Ingångsdata

Spänningsområde ljusindikering	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
--------------------------------	-----------------------------

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	6 mm ²

Etagé 1 oben 1 unten 1

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Skruvgänga	M4
Åtdragningsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslängd	10 mm
Håltolk	A5
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
Ledararea styv	0,2 mm² ... 10 mm²
Ledararea AWG	24 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 10 mm²
Ledararea flexibel [AWG]	24 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm² ... 6 mm²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,25 mm² ... 6 mm²
2 ledare med samma area, styva	0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla	0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm² ... 4 mm²
Märkström	10 A
Belastningsström maximal	10 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	250 V
Märkarea	6 mm²

Mått

Bredd	8,2 mm
Höjd	57,8 mm
Djup på NS 35/7,5	75,6 mm
Djup på NS 35/15	83,1 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint


3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>



Ritningar

Applikationsritning




Säkringsplintar inordnade i serie, block bestående av 5 säkringsplintar

Applikationsritning



Säkringsplint med enkel anordning, block bestående av en säkringsplint och 4 genomgångsplintar

Kopplingsschema



UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

DNV

Godkännande-ID: TAE00001S9



CSA

Godkännande-ID: 13631



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: NL-23159_A1

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	250 V	10 A	-	-



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	600 V	10 A	24 - 8	-
Frånskiljbar plintfunktion	600 V	16 A	24 - 8	-
C				
	600 V	10 A	24 - 8	-
Frånskiljbar plintfunktion	600 V	16 A	24 - 8	-



KEMA-KEUR

Godkännande-ID: 71-104946

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	250 V	10 A	-	-



CSA

Godkännande-ID: 13631

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint

3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) - Säkringsradplint



3046430

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046430>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	49380ab8-6cd1-41c5-b710-4eb5d981859e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com