

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm², diameter: 0,14 mm² - 4 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Fördelar

- Kompakt konstruktion och hög strömöverföringskapacitet på 20 A
- Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3046566
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1131
Produktnyckel	BE1131
GTIN	4046356285872
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,701 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,701 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frånskiljbar plint
Antal anslutningar	2
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,77 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	2,5 mm ²
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG	12

Etage 1 oben 1 unten 1

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslängd	9 mm
Håltolk	A3
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Märkström	20 A (vid 4 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	20 A (vid 4 mm ² ledararea)
Märkspänning	400 V
Märkarea	2,5 mm ²

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	57,8 mm
Djup på NS 35/7,5	49,1 mm
Djup på NS 35/15	56,6 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint

3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>



Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint

3046566


E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>




Ritningar

Applikationsritning



Kopplingsschema



UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>



CSA

Godkännande-ID: 13631



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	16 A	26 - 12	-
Flerledaranslutning	300 V	16 A	26 - 16	-
C				
	300 V	16 A	26 - 12	-
Flerledaranslutning	300 V	16 A	26 - 16	-
D				
	300 V	10 A	26 - 12	-
Flerledaranslutning	300 V	10 A	26 - 16	-



CSA

Godkännande-ID: 13631



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250108
ECLASS-15.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 2,5-MT P/P BU - Knivfrånskiljarplint



3046566

E-nummer: 2910086

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046566>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	28365237-8e6d-4353-9072-5f6ffd7d6fd7

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com