

UK 10,3-CC HESI N - Säkringsradplint



3048580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: Class CC, märkspänning: 600 V, märkström: 30 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm², diameter: 1 mm²- 16 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- Byglas enkelt
- Säkringshållare för att säkra upp till 600 V
- För 10 x 38 CC-säkringsinsatser enligt UL 4248-4

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3048580
Antal/förp.	12 Styck
Minsta beställningsantal	12 Styck
Försäljningskod	BE1234
Produktnyckel	BE1234
GTIN	4046356115971
Vikt per styck (inklusive förpackning)	46,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	43,668 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Poltal	1
Antal anslutningar	2
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Glas/keramik/...
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	4 W
Säkring	Class CC

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	16 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M5
Åtdragningsmoment	2 Nm
Avisoleringslängd	15 mm
Håltolk	B6 A7
Ledararea styv	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea AWG	16 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	16 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	1 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, styva	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Märkström	30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Belastningsström maximal	30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	600 V (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Märkarea	16 mm ²

Mått

UK 10,3-CC HESI N - Säkringsradplint



3048580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>

Bredd	17,5 mm
Höjd	79,3 mm
Djup	56,5 mm
Djup på NS 35/7,5	64 mm
Djup på NS 35/15	71,5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	III
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-CC HESI N - Säkringsradplint


3048580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>



Ritningar

Kopplingsschema



UK 10,3-CC HESI N - Säkringsradplint

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>

 CSA Godkännande-ID: 274201				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Flerledaranslutning	600 V	30 A	18 - 6	-

 UL Listed Godkännande-ID: E244294				
---	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESI N - Säkringsradplint

3048580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048580>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---