

UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: Class CC, märkspänning: 72 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm², diameter: 1 mm²- 16 mm², monteringsätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- För 10 x 38 CC-säkringsinsatser enligt UL 4248-4
- Säkringshållare för säkring av 20 V DC ... 72 V DC
- Snabb identifiering av felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen tack vare lysdiodsbaserad statusindikering
- Byglas enkelt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3048690
Antal/förp.	12 Styck
Minsta beställningsantal	12 Styck
Försäljningskod	BE1234
Produktnyckel	BE1234
GTIN	4046356138635
Vikt per styck (inklusive förpackning)	52,12 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	52,12 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Glas/keramik/...
Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	4 W
Säkring	Class CC
Spänningsområde ljusindikering	12 V ... 72 V

Ingångsdata

Spänningsområde ljusindikering	12 V ... 72 V
--------------------------------	---------------

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	16 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M5
Åtdragningsmoment	2 Nm
Avisoleringslängd	15 mm
Håltolk	B6 A7
Anslutning enligt norm	IEC 60947-1 / -3
Ledararea styv	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea AWG	18 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	1 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	18 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 ledare med samma area, styva	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	1 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Märkström	30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Belastningsström maximal	30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)

UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>

Märkspänning	72 V (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.)
Märkarea	16 mm ²

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	81 mm
Djup på NS 35/7,5	65,5 mm
Djup på NS 35/15	73 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	IIIb
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 85 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser


Anslutning enligt norm	IEC 60947-1 / -3
------------------------	------------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

Ritningar

Kopplingsschema



UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>

 CSA Godkännande-ID: 274201				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Flerledaranslutning	600 V	30 A	18 - 6	-

 UL Listed Godkännande-ID: E244294				
---	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESILED N 72 - Säkringsradplint

3048690

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3048690>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---