

SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling



3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



COMBI-koppling, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm², area: 0,08 mm² - 6 mm², färg: grön-gul

Fördelar

- Kopplingen sätts användaranpassat samman av enpoliga kopplingsmoduler direkt på plats
- Med ST-COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3042612
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2145
Produktnyckel	BE2145
GTIN	4046356012751
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,536 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,536 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling



3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintkoppling
Användningsområde	Järnvägsbranschen
	Maskinbyggnad
	Anläggningstillverkning
Poltal	1
Delning	6,2 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	8 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W

Anslutningsdata

Märkarea	4 mm ²
Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A4
Anslutning enligt norm	IEC 61984
Ledararea styv	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	28 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	32 A
Belastningsström maximal	32 A (vid 6 mm ² ledararea)
Märkspänning	800 V
Märkarea	4 mm ²

Mått

Bredd	6,2 mm
Ändbrickans bredd	3,2 mm

SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling



3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Höjd	48,6 mm
Djup	22,3 mm
Delning	6,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grön-gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 61984
------------------------	-----------

Montering

Montageanvisning	För en enkel lösning av COMBI-kontakterna för egen montering samt kopplingselementen, rekommenderas användning av ett parallellt pressverktyg
------------------	---


SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling

3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Ritningar



Kopplingsschema



SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling



3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B	600 V	30 A	28 - 10	-
C	600 V	30 A	28 - 10	-

 EAC Godkännande-ID: KZ7500651131219505	
--	--

SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling

3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250306
ECLASS-15.0	27250306

ETIM

ETIM 9.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SC 4/ 1-L GNYE - COMBI-koppling



3042612

E-nummer: 2912489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3042612>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com