

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring

3043815


E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skåpsgenomföring, bredd: 5,2 mm, färg: grå



Fördelar

- Kan användas för plåttjocklekar från 0,8 mm ... 3 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3043815
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE214Z
Produktnyckel	BE214Z
GTIN	4017918936235
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,913 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,823 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring

3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
-----------------------	-----

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	8,00 kV
----------------------------	---------

Mått

Måttskiss	
Bredd	5,2 mm
Plåttjocklek	0,8 mm ... 3 mm

Byggmått

Längd monteringsöppning	16,6 mm
-------------------------	---------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring

3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>



Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %


3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>


Ritningar

Måttskiss



i förbindelse med SC 2,5 ..., och PPC 2,5..., mått n = polantal

Måttskiss



tillsammans med SC 4 ..., mått n = polantal

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring

3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring



3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SSL 2,5 - Skåpsgenomföring



3043815

E-nummer: 2912502

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3043815>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com