

D-QTCU 2,5 TWIN - Ändbricka

3050510

E-nummer: 2911192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050510>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändbricka, djup: 35,1 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 82,5 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3050510
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE3Z1X
Produktnyckel	BE3Z1X
GTIN	4046356056243
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,53 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,45 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

D-QTCU 2,5 TWIN - Ändbricka

3050510

E-nummer: 2911192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050510>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C ()
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Bredd	2,2 mm
Höjd	82,5 mm
Djup	35,1 mm
Djup på NS 35/7,5	42,8 mm

D-QTCU 2,5 TWIN - Ändbricka

3050510

E-nummer: 2911192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050510>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-QTCU 2,5 TWIN - Ändbricka

3050510

E-nummer: 2911192

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3050510>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com