

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 5 x 20, märkspänning: 500 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm², diameter: 0,14 mm²- 6 mm², monteringsätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Fördelar

- En ytterst kompakt konstruktion
- Testuttag på båda sidor av säkringsspaken
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3046032
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1134
Produktnyckel	BE1134
GTIN	4017918956578
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,94 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,168 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Säkringsplint
Produktfamilj	UT
Användningsområde	Järnvägsbranschen
	Maskinbyggnad
	Anläggningstillverkning
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Glas/keramik/...
Dimensionerad stötpänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W
Säkring	G / 5 x 20
Förlusteffekt maximal	max. 1,6 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid överbelastning)
	max. 1,6 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid överbelastning)
	max. 4 W (vid enkel anordning av säkringsplintarna vid kortslutning)
	max. 2,5 W (vid inordning i serie med flera säkringsplintar vid kortslutning)

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	4 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Avisoleringslängd	9 mm
Håltolk	A4
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,25 mm ² ... 4 mm ²

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm² ... 4 mm²
2 ledare med samma area, styva	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Märkström	6,3 A
Belastningsström maximal	6,3 A (Strömmen bestäms av den insatta säkringen.)
Märkspänning	500 V (Spänningen bestäms genom säkringen eller valda ljusindikeringar)
Märkarea	4 mm²

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	57,8 mm
Djup på NS 35/7,5	75,6 mm
Djup på NS 35/15	83,1 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K
------------------------------	--------------------------

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Resultat	Godkänd i test
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 (+/- 2) v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Svängningar/bredbandsbrus

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen
Frekvens	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
ASD-nivå	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Acceleration	0,8g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform	Halvsinusformad

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Acceleration	5g
Stöttid	30 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-3
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint


3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Ritningar

Applikationsritning



Säkringsplintar inordnade i serie, block bestående av 5 säkringsplintar


UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint

3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Applikationsritning



Säkringsplint med enkel anordning, block bestående av en säkringsplint och 4 genomgångsplintar

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint


3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>



Kopplingsschema



UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

DNV

Godkännande-ID: TAE00001S9



CSA

Godkännande-ID: 13631



IECEE CB Scheme

Godkännande-ID: NL-65056

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	500 V	6,3 A	-	0,14 - 4



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505



cULus Recognized

Godkännande-ID: E60425

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	600 V	10 A	26 - 10	-
Flerledaranslutning	600 V	10 A	26 - 14	-
C				
	600 V	10 A	26 - 10	-
Flerledaranslutning	600 V	10 A	26 - 14	-



KEMA-KEUR

Godkännande-ID: 71-113330

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	500 V	6,3 A	-	0,14 - 4



LR

Godkännande-ID: LR24100022TA

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint

3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>



CSA

Godkännande-ID: 13631

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint

3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-HESI (5X20) - Säkringsradplint



3046032

E-nummer: 2910065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046032>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	8647fab7-370d-40c0-a0c1-f862e400409c

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,102 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com