


UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint



3046692

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Komponentradplint, Spänningen bestäms av vald ljusindikeringsvariant., anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,14 mm² - 4 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

- Byggbredd endast 5,2 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3046692
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1174
Produktnyckel	BE1174
GTIN	4017918997229
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,37 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UTT 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint



3046692

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Spänningen bestäms av vald ljusindikeringsvariant.
Allmänt	
Obs.	Strömmen och spänningen bestäms genom motståndet och ljusindikeringen.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komponentplint
Poltal	2
Antal anslutningar	4
Antal rader	2
Potentialer	2

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkisolationsspänning	500 V
Dimensionerad stötspänning	6 kV

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	2,5 mm ²

Etage 1+2

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3
Åtdragningsmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Avisoleringslängd	9 mm
Håltolk	A3 B3
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint



3046692

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>

2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Märkarea	2,5 mm ²
Typ av komponent	Motstånd TK 50 M

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	69,9 mm
Djup	64,4 mm
Djup på NS 35/7,5	65 mm
Djup på NS 35/15	72,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint

3046692


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>



Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

Ritningar

Kopplingsschema



UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint

3046692

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>



Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	24 V	20 A	26 - 12	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
---	--	--	--	--

UTTB 2,5-LA 24 RD - Komponentradplint



3046692

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3046692>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250114
ECLASS-15.0	27250114

ETIM

ETIM 9.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	bd3d1fdb-17c4-4303-b584-28c138311b31