

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 14 mm, färg: grå



Fördelar

- Trådändhylsorna som bandvara är särskilt utvecklade för crimpautomaterna CF 3000-2,5
- Tillgängliga i de viktigaste färgserierna upp till 2,5 mm²
- Alla radplintar, särskilt de i CLIPLINE complete Systems, kan därmed anslutas

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3201372
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BH3414
Produktnyckel	BH3414
GTIN	4017918094874
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,134 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,134 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produktegenskap	Tejpad form för automatiserad tillverkning
	UL-certifierad
	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Plastkrage tillverkad av polypropen
	Halogenfri
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	0,75 mm ²
Ledararea AWG max.	18
Avisoleringslängd	11 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	14 mm
Kontaktytans längd	8 mm
Avisoleringslängd maximal	11 mm
Hylsdiameter	1,3 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,25 mm
Innermått isolerkrage	2,8 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Tekniska data

Hylslängd	14 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46228-4, UL 486F-E
------------------------	------------------------

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa


3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>



Ritningar



AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa



3201372

E-nummer: 0812634

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com