

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 6 mm, hylslängd: 10,5 mm, färg: blå

Fördelar

- Trådändhylsorna med plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
- Med trådändhylsorna AI 0,25... kan man även bearbeta 0,14 mm²-ledare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3203040
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3411
Produktnyckel	BH3411
GTIN	4046356012997
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,052 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,042 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Produktegenskap	UL-certifierad
	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Plastkrage tillverkad av polypropen
	Halogenfri
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	0,25 mm ²
Ledararea AWG max.	24
Avisoleringslängd	8 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	10,5 mm
Kontaktytans längd	6 mm
Avisoleringslängd maximal	8 mm
Hylsdiameter	0,8 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,25 mm
Innermått isolerkrage	2 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	10,5 mm
-----------	---------

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	Specialfärg
------------------------	-------------

Ritningar

Måttskiss



Hylslängd (b), längd kontaktområde (h), inermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), isolerkragens tjocklek (i), hylsväggens tjocklek (j)

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,25- 6 BU - Trådändhylsa

3203040

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203040>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com