


RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint med bultanslutningsteknik, area: 2,5 - 35 mm², AWG: 12 - 2, bredd 17 mm, färg: grå

Fördelar

- Enkel blockuppbyggnad av flänsplintar
- Flänsplintar för direktmontering i kopplingsskåp

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3075870
Antal/förp.	40 Styck
Minsta beställningsantal	40 Styck
Försäljningskod	BE1511
Produktnyckel	BE1511
GTIN	4046356532839
Vikt per styck (inklusive förpackning)	37,913 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	37,913 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	IN

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Bultanslutningsplint
Produktfamilj	RSC
Delning	17 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	8 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	4,06 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	35 mm ²

1. Plan

Anslutningstyp	Kabelskoanslutning
Avisoleringslängd	Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter.
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Märkström	125 A
Belastningsström maximal	125 A (vid 35 mm ² ledararea)
Märkspänning	800 V
Märkarea	35 mm ²

Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03

Anslutning enligt norm	DIN 46234:1980-03
Area	6 mm ² ... 35 mm ²
Areaområde AWG	10 ... 2 (omräknat enligt IEC)
Håldiameter	6,5 mm
Bredd	15 mm
Bulldiameter	6 mm
Skruvgänga	M6
Åtdragningsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Anslutning enligt norm	DIN 46237:1970-07
Area	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Areaområde AWG	14 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Håldiameter	6,5 mm
Bredd	11 mm

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

Bulldiameter	6 mm
Skruvgänga	M6
Åtdragningsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Färgkod ringkabelsko : blå	2,5 mm ²
Färgkod ringkabelsko : gul	6 mm ²

Mått

Bredd	17 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	80,8 mm
Djup på NS 32	54,8 mm
Djup på NS 35/7,5	49,8 mm
Djup på NS 35/15	57,3 mm
Delning	17 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	9,8 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmtest 35 mm ²	4,2 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

Isolationsspänning börvärde	2 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Provkraft börvärde	10 N
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Svängningar/bredbandsbrus

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Acceleration	0,8g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform	Halvsinus
Acceleration	5g
Stöttid	30 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>



Ritningar

Kopplingsschema



RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint



3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	600 V	115 A	12 - 2	-
C				
	600 V	115 A	12 - 2	-

 EAC Godkännande-ID: KZ7500651131219505				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	600 V	115 A	-	-
C				
	600 V	115 A	-	-

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RSC 6 - Kabelskoanslutningsplint

3075870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3075870>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com