

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpkontakt

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190580>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt hane, skjuts in i kontakten ICC efter att ledaren fästs i Crimpkontakten, för ledare från 1,5-2,5 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3190580
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AACCB E
Produktnyckel	AACCB E
GTIN	4017918093419
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,343 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpkontakt

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190580>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilj	ICC-MT
Delning	0 mm


Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift
Avisoleringslängd	4 mm ... 4,1 mm
Ledararea flexibel	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	16 ... 14
Ledardiameter inkl. isolation	2,11 mm ... 3,1 mm

Materialuppgifter

Kontakttyta	Tenn Sn
Material, kontaktyta	Tenn
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn Sn)

Mått

Måttskiss	
Delning	-

Elektriska egenskaper

Märkström I _N	12 A
--------------------------	------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	Bulkods
-----------------	---------

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpkontakt


3190580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190580>



Ritningar

Måttskiss



ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpkontakt

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190580>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

ICC-MT 1,5-2,5 - Crimpkontakt

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3190580>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com