

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 12 mm, hylslängd: 12 mm, färg: silverfärgad

## Fördelar

- Trådändhysornas mått motsvarar DIN 46228-1
- Trådändhysorna utan plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3200292       |
| Antal/förp.                            | 1 000 Styck   |
| Minsta beställningsantal               | 1 000 Styck   |
| Försäljningskod                        | BH3412        |
| Produktnyckel                          | BH3412        |
| GTIN                                   | 4017918093945 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,119 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,119 g       |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper


|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Produkttyp      | Trådändhylsa                                             |
| Ledarklass      | flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M              |
| Produktegenskap | UL-certifierad                                           |
|                 | Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning |
|                 | Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F               |
|                 | Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C                |

### Anslutningsdata

#### Ledaranslutning

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea AWG max.      | 14                  |
| Avisoleringslängd       | 12 mm               |

### Mått

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                 |  |
| Hylslängd                 | 12 mm                                                                                |
| Kontakttytans längd       | 12 mm                                                                                |
| Avisoleringslängd maximal | 12 mm                                                                                |
| Hylsdiameter              | 2,2 mm                                                                               |
| Styrka hylsvägg           | 0,15 mm                                                                              |
| Innermått isolerkrage     | 3,4 mm                                                                               |

### Materialuppgifter

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Färg           | silverfärgad         |
| Material       | CU-DHP               |
| Beläggning     | galvaniskt förtennad |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt  |

### Mekaniska egenskaper

#### Tekniska data

|           |       |
|-----------|-------|
| Hylslängd | 12 mm |
|-----------|-------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Långtidstemperatur | 105 °C |
|--------------------|--------|

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kortidstemperatur | 120 °C |
|-------------------|--------|

## Standarder och bestämmelser

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Design enligt standard | DIN 46228-1, UL 486F-A |
|------------------------|------------------------|


# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



## Ritningar



Hylslängd (b), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), hylsväggens tjocklek (J)

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



**cULus Listed**

Godkännande-ID: E488001

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# A 2,5 -12 - Trådändhylsa

3200292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3200292>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)