

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Trådändhylsa



3201013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201013>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 14 mm, hylslängd: 25 mm, färg: gul

Fördelar

- Med denna speciella trådändhylsa kan kedjebryggor lätt tillverkas
- Med TWIN-trådändhysor kan två ledare pressas i en trådändhylsa
- För en individuell användning kan man välja olika utföranden av den enskilda TWIN-trådändhysan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3201013
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3413
Produktnyckel	BH3413
GTIN	4017918094560
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,716 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,676 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Trådändhylsa



3201013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201013>

Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produktegenskap	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i UL 486F
	Plastkrage tillverkad av polypropen
	Halogenfri
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	6 mm ²
Ledararea AWG max.	10
Avisoleringslängd	19 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	25 mm
Kontaktytans längd	14 mm
Avisoleringslängd maximal	19 mm
Hylsdiameter	4,9 mm
Styrka hylsvägg	0,2 mm
Styrka isolerkrage	0,4 mm
Innermått isolerkrage	5,9 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	25 mm
-----------	-------

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Trådändhylsa



3201013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201013>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46228-4, UL 486F-F
------------------------	------------------------

Ritningar

Måttskiss



Hylslängd (b), längd kontaktområde (h), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), isolerkragens tjocklek (i), hylsväggens tjocklek (j)

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Trådändhylsa



3201013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3201013>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com