

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 18 mm, hylslängd: 18 mm, färg: silverfärgad

Fördelar

- Isolationssäkerheten för anslutningar som ligger nära intill varandra ökar och uppsplitsningen av ledare förhindras
- Trådändhylsornas mått motsvarar DIN 46228-1
- Trådändhylsorna utan plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3202601
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BH3412
Produktnyckel	BH3412
GTIN	4017918165758
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,144 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,144 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produktegenskap	UL-certifierad
	Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning
	Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F
	Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	1,5 mm ²
Ledararea AWG max.	16
Avisoleringslängd	18 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	18 mm
Kontaktytans längd	18 mm
Avisoleringslängd maximal	18 mm
Hylsdiameter	1,7 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Innermått isolerkrage	2,8 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	18 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Omgivningsförhållanden

Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46228-1, UL 486F-A
------------------------	------------------------


A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Ritningar



Hylslängd (b), innermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), hylsväggens tjocklek (J)

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 1,5 -18 - Trådändhylsa

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3202601>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com