

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Trådändhylsa, färg: grå

Fördelar

- Tack vare isolerkragens större diameter används den här typen av trådändhylsor speciellt för AWG-ledningar
- Med dessa trådändhylsor kan ledare med en tjockare isolering pressas kundanpassat

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3203163
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH341S
Produktnyckel	BH341S
GTIN	4046356135047
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,114 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,103 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Trådändhylsa
Ledarklass	flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Ledararea flexibel max.	0,75 mm ²
Ledararea AWG max.	18
Avisoleringslängd	13 mm

Mått

Måttskiss	
Hylslängd	10 mm
Avisoleringslängd maximal	13 mm
Hylsdiameter	1,3 mm
Styrka hylsvägg	0,15 mm
Styrka isolerkrage	0,25 mm
Innermått isolerkrage	3,4 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	CU-DHP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	10 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	23,00 °C 50,00 % Förvaring torrt och mörkt i originalförpackning n rekommenderas
Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Kortidstemperatur	120 °C
-------------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	UL 486F-E
------------------------	-----------

Ritningar

Måttskiss



Hylslängd (b), längd kontaktområde (h), inermått isolerkrage (d), hylsdiameter (k), isolerkragens tjocklek (i), hylsväggens tjocklek (j)

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



cULus Listed

Godkännande-ID: E488001

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75-10 GY-GB - Trådändhylsa

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3203163>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com