

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint




3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsledar-tvåplansplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 1,5 mm², area: 0,14 mm² - 1,5 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

- Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
- Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
- Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3208566
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2224
Produktnyckel	BE2224
GTIN	4046356564496
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,731 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,01 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsledarplint
Produktfamilj	PT
Antal anslutningar	4
Antal rader	2

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,56 W

Anslutningsdata

PEN-funktion	ja
Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	1,5 mm ²

1:a och 2:a plan

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Anmärkning	DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas.
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A1 / B1
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 16 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 1 mm ² vi rekommenderar att använda trådändhylsan AI-S1-8TQ med artikelnr 1200293
Märkström	16 A
Belastningsström maximal	16 A
Märkspänning	500 V
Märkarea	1,5 mm ²

1:a och 2:a plan Anslutningsareor direkt jackbara

Ledararea styv	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,34 mm ² ... 1 mm ²

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Mått

Bredd	3,5 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	65,4 mm
Djup	41,1 mm
Djup på NS 35/7,5	42,6 mm
Djup på NS 35/15	50,1 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
------------------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint

3208566


E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>



Ritningar

Kopplingsschema



PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

 CSA Godkännande-ID: 2030668				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
PE-anslutning	-	-	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
PE-anslutning	-	-	26 - 14	-
D				
	600 V	5 A	26 - 14	-
PE-anslutning	-	-	26 - 14	-

 LR Godkännande-ID: LR2371832TA				
--	--	--	--	--

 ClassNK Godkännande-ID: 14ME0912				
--	--	--	--	--

 DNV Godkännande-ID: TAE000010T				
--	--	--	--	--

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint

3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250104
ECLASS-15.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTTB 1,5/S-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint



3208566

E-nummer: 2912651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3208566>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com