

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Täckhuv, för berörings- och dammskyddande kapsling av komponenten

Fördelar

- På det tillhörande ändstödet APH-ME kan man säkert montera skyddskåpan och plombera vid behov
- Täckprofilen erbjuder skydd mot obehörig åtkomst till plintrader
- Denna profil är särskilt anpassad till ställverksplintarnas kontur
- Täckhuven AH-ME är stängd på alla sidor, monteras på ändstödet och kan plomberas vid behov

Affärsmässiga uppgifter


Artikelnr	3240265
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	BE61ZX
Produktnyckel	BE61ZX
GTIN	4046356462884
Vikt per styck (inklusive förpackning)	257,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	191,16 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckprofil
------------	------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	150 mm
Höjd	200 mm
Djup	78 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %


AH-ME - Skyddskåpa

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240265>



Ritningar



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com