


CD COVER 60 BU - Täckprofil

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240333>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Lock för kabelkanal, blått, bredd: 60 mm, längd: 2000 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240333
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7432
Produktnyckel	BE7432
GTIN	4046356508131
Vikt per styck (inklusive förpackning)	442 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	450 g
Tullnummer	39259020
Ursprungsland	DE

CD COVER 60 BU - Täckprofil

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240333>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckhuv
------------	---------

Mått

Bredd	60 mm
Höjd	2000 mm
Djup	11 mm
Längd	2000 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	blyfri

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
-----------------	------------------

CD COVER 60 BU - Täckprofil

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240333>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400776
ECLASS-15.0	27400776

ETIM

ETIM 9.0	EC000727
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD COVER 60 BU - Täckprofil

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240333>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com