

AI-WM 0,5-8 WH - Trådändhylsa

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240542>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Trådändhylsa med isolerkrage som kan märkas. Vid användning av magasinet kan trådändhylsorna märkas med BLUEMARK.



Fördelar

- Elektrolytiskt förtennt
- Ferrules made from electrolytic copper
- Högresistent och förstklassig utskriftskvalitet tack vare modern UV-teknik
- Crimpa och märk i ett arbetssteg
- Med BLUEMARK trådändhylsor som kan märkas

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240542
Antal/förp.	780 Styck
Minsta beställningsantal	780 Styck
Försäljningskod	BH3415
Produktnyckel	BH3415
GTIN	4046356528122
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,21 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

AI-WM 0,5-8 WH - Trådändhylsa

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240542>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Trådändhylsa
------------	--------------

Mått

Måttskiss		
Bredd		4,6 mm
Hylslängd		8 mm
Hylsdiameter		1,4 mm
Styrka hylsvägg		0,15 mm
Innermått isolerkrage		2,9 mm

Innermått

Innerdiameter	1,1 mm
---------------	--------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	E-CU
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Beläggning	galvaniskt förtennad
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	= 0,90 mm
------------------------	-----------

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	8 mm
-----------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Långtidstemperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Al-WM 0,5-8 WH - Trådändhylsa


3240542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240542>



Ritningar

Måttskiss



AI-WM 0,5-8 WH - Trådändhylsa

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240542>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 0,5-8 WH - Trådändhylsa

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240542>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com