

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm², area: 0,5 mm² - 10 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

- Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
- Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
- Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
- Testad för spårbunden trafik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3212934
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2213
Produktnyckel	BE2213
GTIN	4046356538121
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,3 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flerledarplint
Produktfamilj	PT
Användningsområde	Järnvägsbranschen
	Maskinbyggnad
	Anläggningstillverkning
Antal anslutningar	4
Antal rader	1
Potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	8 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,31 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	4
Märkarea	6 mm ²
Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	10 mm ... 12 mm
Håltolk	A5
Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea AWG	20 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	20 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² Vid användning av TWIN-trådändhylsa rekommenderar vi att trådändhylsans minimilängd är 13 mm.
Märkström	41 A
Belastningsström maximal	52 A (vid 10 mm ² ledararea, styv)
Märkspänning	1000 V
Märkarea	6 mm ²

Anslutningsareor direkt jackbara

Ledararea styv	1 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	1 mm ² ... 6 mm ²

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	1 mm² ... 6 mm²
--	-----------------

Ex-data

Märkdata (ATEX/IECEx)

Märkning	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Användningstemperaturområde (1)	-60 °C ... 85 °C
Användningstemperaturområde (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex-certifierade tillbehör	3212963 D-PT 6-QUATTRO
	1204520 SZF 2-0,8X4,0
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Sammanställning bryggor	Jackbar brygga / FBS 2-8 / 3030284
	Jackbar brygga / FBS 3-8 / 3030297
	Jackbar brygga / FBS 4-8 / 3030307
	Jackbar brygga / FBS 5-8 / 3030310
	Jackbar brygga / FBS 10-8 / 3030323
Bryggdata	35 A (6 mm²)
Temperaturhöjning Ex	40 K (36 A/6 mm²)
Vid bryggning med bygel	550 V
- vid överhoppad bryggning	275 V
- vid överhoppad bryggning via PE-plint	275 V
- vid kapad bryggning	220 V
- för förlängd bryggning med lock	275 V
Märkisolationsspänning	500 V
Utgång	(kontinuerligt)

Plan ex Allmänt

Märkström	36 A
Belastningsström maximal	45 A
Övergångsresistans	0,65 mΩ

Anslutningsdata Ex Allmänt

Märkarea	6 mm²
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG	10
Anslutningskapacitet styv	0,5 mm² ... 10 mm²
Anslutningskapacitet AWG	20 ... 8
Anslutningskapacitet flexibel	0,5 mm² ... 6 mm²
Anslutningskapacitet AWG	20 ... 10

Mått

Bredd	8,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	90,5 mm

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Djup	42,2 mm
Djup på NS 35/7,5	43,5 mm
Djup på NS 35/15	51 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	9,8 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat	Godkänd i test
	Godkänd i test
Kortslutningsströmtest 6 mm ²	0,72 kA
Resultat	Godkänd i test

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	2,2 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 35/7,5 UTAN HÅL
Provkraft börvärde	5 N
Resultat	Godkänd i test

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Åldrande

Temperaturcykler	192
Resultat	Godkänd i test

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Svängningar/bredbandsbrus

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	Hållbarhetstest kategori 2, på boggin
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Acceleration	3,12g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Stötform	Halvsinus
Acceleration	30g
Stöttid	18 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
-----------------	---

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint

3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>



Ritningar

Kopplingsschema



PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

 CSA Godkännande-ID: 2030668				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	600 V	40 A	20 - 8	-
C	600 V	40 A	20 - 8	-
D	600 V	5 A	20 - 8	-

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: DE1-64280				
--	--	--	--	--

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	600 V	40 A	20 - 8	-
C	600 V	40 A	20 - 8	-
F	1000 V	40 A	20 - 8	-

 LR Godkännande-ID: LR2371832TA				
--	--	--	--	--

 NK Godkännande-ID: 22ME0007				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung Godkännande-ID: 40035239				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

keine				
Endast flexibla ledare	1000 V	41 A	-	0,5 - 6
Endast solida ledare	1000 V	41 A	-	0,5 - 10



PRs

Godkännande-ID: TE/2107/880590/21

ABS

Godkännande-ID: 21-2192245-PDA

DNV

Godkännande-ID: TAE000010T



cUL Recognized

Godkännande-ID: E192998

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	550 V	40 A	20 - 8	-



EAC Ex

Godkännande-ID: RU C-DE.AB72.B.02351



IECEx

Godkännande-ID: IECEx SEV13.0005U



UL Recognized

Godkännande-ID: E192998

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	550 V	40 A	20 - 8	-



ATEX

Godkännande-ID: SEV13ATEX0159U



CCC

Godkännande-ID: 2020322313000631

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint

3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>



EAC Ex

Godkännande-ID: KZ 7500525010101950

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 6-QUATTRO - Genomgångsplint



3212934

E-nummer: 2912837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3212934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com