

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint




3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Installationsskyddsledarplint, Monteringsinstruktion:

För en säker fixering av nollledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,14 mm² - 4 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Fördelar

- Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
- Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
- Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
- Dubbla funktionsschakt på alla plan
- Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
- Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3213946
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE2253
Produktnyckel	BE2253
GTIN	4046356609661
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,646 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Monteringsinstruktion: För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Installationsplint
Antal anslutningar	5
Antal rader	3
Potentialer	2

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötspänning	4 kV
	6 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,02 W
Nolledarsamlingsskenans strömbelastning	140 A

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Märkarea	2,5 mm ²

1:a, 2:a och 3:e plan

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Anmärkning	DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas.
Avisoleringslängd	8 mm ... 10 mm
Håltolk	A3
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea AWG	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	26 ... 12 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Märkström	24 A (vid 4 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	30 A (vid 4 mm ² ledararea och 3-poliga plintblock)
Märkspänning	400 V (Fasledare/fasledare)
	250 V (Fasledare/PE)
	250 V (Fasledare/N)

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Märkarea	2,5 mm ²
----------	---------------------

1:a, 2:a och 3:e plan Anslutningsareor direkt jackbara

Ledararea styv	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

Mått

Bredd	5,2 mm
Ändbrickans bredd	2,2 mm
Höjd	101 mm
Djup	48,6 mm
Djup på NS 35/7,5	50,5 mm
Djup på NS 35/15	58 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Elektrisk testning

Stötspänningstest

Isolationsspänning börvärde	7,3 kV
Resultat	Godkänd i test

Temperaturstegringstest

Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat	Godkänd i test
Kortslutningsströmtest 4 mm ²	0,48 kA
	0,48 kA
Resultat	Godkänd i test

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Driftsfrekvent spänningshållfasthet

Isolationsspänning börvärde	1,89 kV
Resultat	Godkänd i test

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Mekaniska testningar

Mekanisk hållfasthet

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Fastsättning på hållaren

Bärskena/Befestigungsauflage	NS 35
Provkraft börvärde	1 N
Resultat	Godkänd i test

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Rotationshastighet	10 v/min
Vridningar	135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Åldrande

Temperaturcykler	192
Resultat	Godkänd i test

Nålflamtest

Verkningstid	30 s
Resultat	Godkänd i test

Svängningar/bredbandsbrus

Provspekifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Acceleration	0,58g
Provtid per axel	5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel
Resultat	Godkänd i test

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Stötform	Halvsinus
Acceleration	5g
Stöttid	30 ms
Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15


3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Ritningar

Kopplingsschema



PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

 CSA Godkännande-ID: 2030668				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: DE1-62955				
--	--	--	--	--

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
PE-anlutning	-	-	26 - 12	-
D				
	300 V	10 A	26 - 12	-
PE-anlutning	-	-	26 - 12	-

 IECEE CB Scheme Godkännande-ID: DE1-57041				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	-	24 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung Godkännande-ID: 40037480				
---	--	--	--	--

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

DNV

Godkännande-ID: TAE00001BU



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250110
ECLASS-15.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTI 2,5-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint



3213946

E-nummer: 2912599

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3213946>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,122 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com