

TP 06M - Pannel tátil

2985165

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985165>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Pannel tátil, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Touchscreen industrial resistente), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Suas vantagens

- Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,8") até 38,1 cm (15")
- Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
- Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
- Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
- Breve tempo de colocação em funcionamento

Dados comerciais

Código	2985165
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRCABC
GTIN	4046356117234
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.575,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.575,6 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Painei de operação
-----------------	--------------------

Dados do computador

Processador	Arm9™, 200 MHz
Sistema operacional	Windows® CE 5.0
Memória	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Memória de dados	Flash, 32 MB

Tela

Tipo de tela	14.5 cm / 5.7"-FSTN
Resolução de tela	320 x 240 Pixel (QVGA)
Tecnologia tátil	Touchscreen industrial resistente
Tipo de iluminação da tela	CCFL
Linha de cores	5 graduações de cinza

Interfaces

Interfaces	2x USB Host 2.0
Rede	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema Bus	sem sistema de bus

Características do sistema

Software do usuário	Visu+
	AX OPC Server

Características elétricas

Alimentação

Peça de rede	24 V DC $\pm$ 20 %
--------------	--------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 50 °C

TP 06M - Painei tátil



2985165

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985165>

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 85 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Medidas

Largura	203 mm
Altura	147 mm
Profundidade	59 mm

Medida externa

Largura / Altura / Profundidade	203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal)
---------------------------------	---

Medidas de montagem

Largura / Altura / Profundidade de montagem	195 mm / 139 mm / 54 mm
---	-------------------------

TP 06M - Painel tátil

2985165

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985165>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	
	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br