

SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto di segnalazione remota opzionale per scaricatori di sovratensione a 2 poli ed elementi base della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP.

I vantaggi

- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
- Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori

Dati commerciali

Codice articolo	1466699
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL138Z
Codice prodotto	CL138Z
GTIN	4063151861490
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10.1 g
Numero tariffa doganale	85363000
Paese di origine	DE

SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set segnalazione remota
Famiglia di prodotti	VAL-SPP
Tipo	Modulo da incasso
Numero di poli	2

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contatti di scambio
Prefusibile necessario massimo	1 A (gG)
Tensione di esercizio AC	5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) con grado di inquinamento 2) 5 V AC ... 150 V AC ($\leq \text{ⓈI.m.}$)
Corrente di esercizio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Tensione di esercizio DC	30 V DC ($\leq \text{ⓈI.m.}$)
Corrente d'esercizio DC	1 A DC
Tensione di esercizio DC	125 V DC ($\leq \text{ⓈI.m.}$)
Corrente d'esercizio DC	200 mA DC
Tipo di isolamento	Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario.

Dati di collegamento

Contatto FM

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Lunghezza di spelatura 8 mm)
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Lunghezza di spelatura 8 mm)

Dimensioni


SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Disegno quotato	
Larghezza	35,6 mm
Altezza	16,9 mm
Profondità	34,9 mm
Unità modulare	2 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PBT

Circuito di protezione

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	250 V AC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Posizione elevata	≤ 5000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 150 V) ≤ 2000 m (Tensione di esercizio contatto FM ≤ 250 V)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012 + A11:2018
Norme/disposizioni	EN 60947-5-1
Nota	2018

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota




1466699

N. ELDAS®: 808400823


<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>



IECEE CB Scheme

ID omologazione: NL-109184

CCA

ID omologazione: NTR NL-8052



KEMA-KEUR

ID omologazione: 71-138153 REV.2

DNV

ID omologazione: TAE0000501

SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

SPP-R-2 - Contatto di segnalazione remota



1466699

N. ELDAS®: 808400823

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1466699>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com