

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal tubular, Comprimento área de contato: 8 mm, comprimento do suporte: 8 mm, cor: cores prat.

Suas vantagens

- Os terminais tubulares sem luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica

Dados comerciais

Código	3202481
Unidades por embalagem	1.000 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1.000 Unidade
Chave comercial	BH3412
Chave de produto	BH3412
GTIN	4017918157197
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,042 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,04 g
País de origem	BR

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Estes terminais tubulares não estão incluídos na DIN 46228-1: 1992-08.
-------	--

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector final
Classe do condutor	condutor flexível, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Propriedade do produto	Certificação UL
	Composto de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
	Correspondem às exigências da DIN 46228-4 e UL 486F
	Temperatura a longo/curto prazo: +105 °C/+120 °C

Dados de conexão

Conexão de condutores

Bitola do condutor flexível máx.	0,5 mm ²
Bitola do condutor AWG máx.	20
Comprimento de decapagem	8 mm

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento do suporte	8 mm
Comprimento área de contato	8 mm
Comprimento de decapagem máximo	8 mm
Diâmetro do suporte	1 mm
Canaleta (espessura)	0,15 mm
Medida nominal colar isolante	2,1 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material	CU-DHP
Revestimento	estanhagem galvânica
Condições da superfície	estanhado galvanicamente

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	8 mm
------------------------	------

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura constante	105 °C
Temperatura de curto prazo	120 °C

Normas e disposições

Design conforme norma	UL 486F-A
-----------------------	-----------

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Desenhos

Desenho de medidas



Comprimento do terminal (b), medida interior da capa isolante (d), diâmetro do terminal (k), espessura da parede do terminal (j)

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



cULus Listed

ID de certificação: E488001

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 0,5 - 8 - Terminal tubular

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3202481>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br