# SI-M1A - Einbaurahmen

1404493

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404493

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: transparent, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1404493 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7EAX |
| GTIN | 4046356698269 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | mit beigepacktem Drehknauf |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Einbaurahmen |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 34,5 mm |
| Länge | 127 mm |

Einbaumaß

| | |
|---|---|
| Breite Montageausschnitt | 52 mm |
| Länge Montageausschnitt | 91 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PBT |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Geeignet für Wandstärken 1 mm ... 5 mm |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Montageausschnitt

Maßzeichnung




Maßzeichnung

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404493

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000456 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,85 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de