PSB 4/7/6 - Prüfsteckerbuchse

0303299

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303299

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben

Ihre Vorteile

- Der sichere Prüfabgriff erfolgt mit Prüfsteckerbuchsen PSB ...
- Alle Prüfsteckerbuchsen werden im Brückenschacht eingeschraubt
- Alle Prüfsteckerbuchsen werden im Brückenschacht eingeschraubt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0303299
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4017918000417
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,17 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfsteckerbuchse
Polzahl	1

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Stiftdurchmesser	4,1 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Kontakt	Messing versilbert


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de