

# ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Zackband



0800271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800271>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 120, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 4,5 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800271
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2123
GTIN	4017918005870
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,787 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker beschriftet
Rastermaß	5,2 mm

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	120
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	12
Bedruckungsrichtung	längs bedruckt
Bedruckung	fortlaufende Zahlen 1 ... 120

### Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Maße

Breite	4,55 mm
Höhe	6,5 mm
Tiefe	1,6 mm
Rastermaß	5,2 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	4,5 mm
Textfeldhöhe	5 mm

### Normen und Bestimmungen

# ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Zackband



0800271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800271>

Wischbeständigkeit

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800271>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Zackband



0800271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800271>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)