
# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltülle

0801714

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801714

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 2, Ausführung: AS-i-Leitung (Links Rechts), geschlitzt, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

## Produktbeschreibung

Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von zwei vorkonfektionierter ASI-Leitungen (LL), einsetzbar in den CES-Dichtrahmen. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0801714 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7CCX |
| GTIN | 4046356675154 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,12 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,12 g |
| Zolltarifnummer | 40169997 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kabeltülle |
| Anzahl der Leitungen | 2 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 19,5 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Länge | 29,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | SEBS (halogenfrei) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Kennwerte

| | |
|---|---|
| Leitungsdichtbereich | AS-i-Leitung |
| Tüllengröße | klein |
| Ausführung, Format | AS-i-Leitung |
| | geschlitzt |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (statisch) |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801714

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE00003VJ

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000451 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de