

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 17 mm ... 18 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm

Produktbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme vorkonfektionierter Kabel und Leitungen von 17 mm ...18 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0801626
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7CCX
GTIN	4046356674287
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,84 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,904 g
Zolltarifnummer	40169997
Ursprungsland	TW



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeltülle
Anzahl der Leitungen	1

Maße



Materialangaben

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1x 17 mm 18 mm
Lottering Getallocities of inflood of	1X 17 11111 10 11111

Kennwerte

Tüllengröße	groß
Ausführung, Format	Rundkabel
Ausführung, Kabeltülle	geschlitzt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 125 °C (statisch)


0801626

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626



Zeichnungen





Maßzeichnung



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626



Zulassungen

V Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003VJ



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626



Klassifikationen

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-13.0	27144425
	ECLASS-15.0	27144425
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000451
UNSPSC		

39121400



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801626



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de