CES-SRC-BK - Kabeltülle

0801718

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801718

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlossen, Leitungsaußendurchmesser: 1x 2 mm ... 11 mm, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

Produktbeschreibung

Nicht geschlitzte Tüllen zur Aufnahme von Kabel und Leitungen von 2 mm ... 11 mm Durchmesser, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	0801718
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7CCX
GTIN	4046356675185
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,03 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,03 g
Zolltarifnummer	40169997
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeltülle
Anzahl der Leitungen	1

Maße

Maßzeichnung	
Breite	19,5 mm
Höhe	17 mm
Länge	29,5 mm

Materialangaben

Material	NBR

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1x 2 mm ... 11 mm

Kennwerte

Tüllengröße	klein
Ausführung, Format	Rundkabel
	geschlossen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
	IP65 (bei der Verwendung von Kabelbindern in Kombination zu der Einbaurichtung zur Seite oder nach unten)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

Montage

Montagehinweis	IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten). IP65: senkrechter Montage / waagerechter Montage (Kabelabgangsrichtung nach unten) des Dichtrahmens direkt auf der Gehäusewand und Einsatz eines 3,6 mm breiten Kabelbinders (z. B. Artikel 3240744).

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801718

DNV
Zulassungs-ID: TAE00003VJ

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 10.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,071 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de