PKT 9X20 - Kennzeichnungsträger

0803977

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803977

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kennzeichnungsträger, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803977
Verpackungseinheit	240 Stück
Mindestbestellmenge	240 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG231A
GTIN	4017918007867
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,067 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,857 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger

Maße

Breite	20,3 mm
Höhe	25,5 mm
Tiefe	3,3 mm

Textfeld

Textfeldbreite	20 mm
Textfeldhöhe	9 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PVC
Material Basiselement	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 10,00 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Temperaturlagerung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Verfahren	Test Bb
Dauer	96 h
Prüftemperatur	80 °C

Montage

Montageart	Kabelbindermontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de