SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Leiterbezeichnungshülse

0826666

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826666

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 5,5 mm

Ihre Vorteile

- Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
- Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
- Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
- Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0826666
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2312
GTIN	4046356412926
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,2 g
Zolltarifnummer	83100000
Ursprungsland	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Leiterbezeichnungshülse

0826666

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0826666

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Gewünschte Beschriftung bitte bei Bestellung angeben: Mindestbestellmenge je Aufdruck: 1 Verpackungseinheit

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker

Beschriftung

Bedruckung	ohne Aufdruck

Maße

Breite	5,5 mm
Länge	10,9 mm

Textfeld

Textfeldbreite	5,5 mm
Textfeldhöhe	4 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Edelstahl
Material Basiselement	Edelstahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1 mm ... 63 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-80 °C ... 400 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung)
Anforderung	≥ 5 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Tesafilm Test

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)

Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliche Bestrahlung.

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe

Prüfspezifikation	ISO 175:2010 (in Anlehnung)
Prüfdauer	168 h
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. -]	Prüfung bestanden

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart	aufschieben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de