US-EMLSP (28X10) SR CUS - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten

0830370

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830370

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, bestellbar: kartenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm

Ihre Vorteile

- Die UniSheet-Marker zum Aufkleben lassen sich zusätzlich mit Schrauben oder Nieten befestigen
- Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0830370
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG8149
GTIN	4046356723541
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,44 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,44 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

US-EMLSP (28X10) SR CUS - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten

0830370

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830370

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	26
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2
Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Maße

Breite	40,00 mm
Höhe	9,50 mm
Tiefe	0,73 mm
Länge	10 mm

Textfeld

Textfeldbreite	28 mm
Textfeldhöhe	10 mm

Materialangaben

Stärke Folie	500 µm
Stärke Klebstoff	250 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	silberfarben
Material	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Basiselement	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)

Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliche Bestrahlung.

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart	kleben, schrauben, nieten

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de