# E PX A 75X230X75 - Leergehäuse

0899309

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899309

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 75 mm x 230 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel



Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0899309 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DV |
| Produktschlüssel | BH9142 |
| GTIN | 4055626275789 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 693 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | HU |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene |


### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Klemmenkasten |
| Bauform | Ex-Leergehäuse mit Deckel |

Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| lichte Breite, max. Tragschienenlänge | 218 mm |
| max. Bestückungslänge | 199 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | Silikon |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

### Mechanische Eigenschaften

Allgemein

| | |
|---|---|
| Verschlussart (GRP) | geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 127 °C |

### Montage


| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Außenbefestigungslaschen optional erhältlich |
| | integriertes Sackloch |
| Schienen Direktmontage | ja |
| Verwendbare Tragschienenart | NS 15 |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Schemazeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
| ECLASS-15.0 | 27180101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000261 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de