BLUEMARK ID COLOR - Drucker

1002329

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002329

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-Inkjet-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungs-Software „MARKING system App“, 7"-Touch-Farb-Display, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.

Produktbeschreibung

Mit dem UV-Inkjet Markierungssystem BLUEMARK ID COLOR verarbeiten Sie hohe Druckvolumen und erstellen hochwertige Markierungen. Die intuitive Bedien-Software unterstützt Sie während des gesamten Druckprozesses, automatisiert die Wartung und hilft, Fehldrucke zu vermeiden. Mit der UV-Inkjet-Drucktechnologie erhalten Sie gestochen scharfe Schriftbilder in schwarz, weiß und sogar in Farbe.

Materialien im Karten- und Mattenformat sowie Aluminiummarker werden von den vielseitig einsetzbaren Druckern schnell und unkompliziert bedruckt. Die Materialien sind umgehend wisch- sowie kratzfest und daher sofort einsetzbar.

Durch die automatisierte Auf- und Abstapelfunktion wird eine Verarbeitung von bis zu 8000 Markern pro Std. ermöglicht.

Ihre Vorteile

- Hochwertiger CMYK-Mehrfarbdruck
- Intuitive und zeitsparende Bedienung durch eine integrierte Markierungs-Software und einer graphischen Bedienoberfläche
- Umgehend wischfeste Markierung, daher sind die Kennzeichnungsmaterialien sofort einsetzbar
- Schnelle Beschriftung von Kunststoff- und Metallschildern für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung
- Skalierbare Druckauflösung zwischen Standard- (1200 dpi) und HD-Druck (2400 dpi)
- Umweltfreundlicher, emissionsfreier High-Speed-Drucker durch moderne UV-LED-Technologie
- Der Drucker erkennt die Richtung der eingelegten Matten und dreht bei Bedarf selbstständig den Druck um 180°

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1002329
Verpackungseinheit	1 Stück

Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1211
GTIN	4055626468907
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32 kg
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	BLUEMARK ID COLOR, inkl. Euro-Netzkabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Je eine beschriftete Matte UCT-TM 6, UC-EMP (60X30) und jeweils eine beschriftete Karte US-EML (104X140) mit Testausdrucken (300dpi, 600dpi)

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	UV-LED-Technologie

Geräteeigenschaften

Betriebssystem	MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), MS Windows 11 (32/64 Bit)

Systemeigenschaften

Betriebssystem	MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), MS Windows 11 (32/64 Bit)

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Maße

Breite	523 mm
Höhe	340 mm
Länge	675 mm

Materialangaben

Material Kunststoffschildchen	UC
	UCT
	US
	UM

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002329

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NO115408

EAC
Zulassungs-ID: KZ 27978

UAE-RoHS
Zulassungs-ID: 13774_E22-04-033961

KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-1002329

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: REP095544

cCSAus
Zulassungs-ID: 80261925

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140103
ECLASS-15.0	19140103

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	37d0d59a-7c04-47f4-a211-a3ef09865d41

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de