

S 16 A/380 V - Schmelzeinsatz



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913058>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schmelzeinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Durchmesser: 11 mm, Farbe: grau



Ihre Vorteile

- Enthält kein Blei, Cadmium, Chrom 6 (RoHS konform)
- Farbige Kennmelder auf dem Stirnkontakt zeigen den Betriebszustand an
- NEOZED®-Sicherungseinsätze mit gG-Charakteristik zum Schutz von Leitungen und Anlagen
- Sicheres Abschalten unzulässiger Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0913058
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z4X
GTIN	4017918008154
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,04 g
Zolltarifnummer	85361050
Ursprungsland	HU

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherung
------------	-----------

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	16 A
Sicherung	16 A gL/gK NEOZED (ohne Defektanzeige)

Anschlussdaten

Nennstrom	16 A
Nennspannung	400 V AC (250 V DC)

Maße

Durchmesser	11 mm
-------------	-------

Materialangaben

Farbe	grau
-------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

S 16 A/380 V - Schmelzeinsatz



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913058>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--