

PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild

1014277

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014277>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Ätzend, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm

Ihre Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
- Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1014277
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2624
Katalogseite	Seite 352 (C-5-2015)
GTIN	4046356786942
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Warnschild bedruckt
Anwendungsbereich	Gefahrstoffschilder
	Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung
Bauform	Raute

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	35
Bedruckung	Ätzend

Maße

Breite	13 mm
Höhe	13 mm
Länge	13 mm
Durchmesser	0,00 mm

Textfeld

Textfeldbreite	13 mm
Textfeldhöhe	13 mm

Materialangaben

Farbe	rot/weiß
Material	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Normen und Bestimmungen

PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014277>

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014277>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

40200202

ETIM

ETIM 9.0

EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

PML-GHS105 (13X13) - Gefahrstoffschild



1014277

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014277>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de