# PMM (EX25)R SR - Magnetschild

1014307

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014307

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Magnetschild, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: magnetisch haftend, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 15 m, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 15000 mm

## Ihre Vorteile

- Die Magnetschilder auf Rolle ermöglichen eine individuelle und flexible Markierungslösung, z. B. für die Lagerkennzeichnung
- Hohe Haftkraft
- Das flexible Magnetband hält auch an runden Gegenständen ab 12 mm Radius
- Magnetband beschichtet mit Polyesterfolie
- Magnetschilder, unbedruckt

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1014307 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG2611 |
| GTIN | 4046356786119 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 777 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g |
| Zolltarifnummer | 39207380 |
| Ursprungsland | BE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Anlagenmarker |
| Anwendungsbereich | Magnetschilder |
| | Lagerhaltung / Logistik |
| Produkteigenschaft | magnetisch |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einzelschilder | 1 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

### Maße

| | |
|---|---|
| Rollenlänge | 15,00 m |
| Höhe | 25,00 mm |
| Tiefe | 0,60 mm |

Textfeld

| | |
|---|---|
| Textfeldbreite | 15000 mm |
| Textfeldhöhe | 25 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Magnetband |
| Beschichtung | Polyesterfolie |
| Material Basiselement | Magnetband |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 55 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

UV Beständigkeit

| | |
|---|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |

Wischfestigkeit der Aufschriften

| | |
|---|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prüfung bestanden |
| n-Hexan<br>[CAS No. 110-54-3] | Prüfung bestanden |

| | |
|---|---|
| Wasser + Waschbenzin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prüfung bestanden |

## Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | magnetisch haftend |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de