HC-M-B10-DOCK-B - Andockrahmen

1051225

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051225

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Andockrahmen für 3 Module, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse ±2,0 mm



Produktbeschreibung

Andockrahmen, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse ±2,0 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1051225
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACZ
GTIN	4055626673066
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	115 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	112,88 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Andockrahmen
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Anwendung	Andockrahmen modular
Bauform	B10
Anzahl der Modulplätze	3
Rahmentyp	Andockrahmen

Materialangaben


Material	Zinkdruckguss

Montage

Montageart	Direktmontage mit Flansch
Montagehinweis	Optionale PE-Anbindung möglich
	Der Anschluss des PE-Leiters muss beim Einsatz des Modulträgerrahmens in Metallgehäusen über den vorgesehenen PE-Anschluss am Modulträgerrahmen oder über ein spezielles, metallisches PE-Modul sichergestellt werden


Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Maßzeichnung



Schemazeichnung Dockingframe

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051225

CSA
Zulassungs-ID: 158887

UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de