

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1066669                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | DI                                            |
| Produktschlüssel                         | DK2258                                        |
| GTIN                                     | 4055626733739                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 381,7 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 381,7 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

## Technische Daten

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart                                            | IP20                                    |
| Schutzart (Einbauort)                                | ≥ IP54 (Einbauort)                      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung)      | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung)      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)             | -40 °C ... 80 °C                        |
| Höhenlage                                            | ≤ 2000 m                                |

### Elektrische Eigenschaften

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC                                      |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC                                      |
| Nennbetriebsart       | 100 % ED                                       |
| Strom (pro Pfad)      | ≤ 2 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |

### Kabel / Leitung

|                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungslänge                            | 2 m                                                                                              |
| UL AWM Style                             | 21946                                                                                            |
| Polzahl                                  | 25                                                                                               |
| Geschirmt                                | ja                                                                                               |
| Leiterart                                | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel                                           |
| Leiteraufbau Signalleitung               | 14x 0,15 mm                                                                                      |
| AWG Signalleitung                        | 24                                                                                               |
| Leitungsquerschnitt                      | 25x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung     | 1,2 mm ±0,05 mm                                                                                  |
| Leitungsaußendurchmesser                 | 9,80 mm ±0,5 mm                                                                                  |
| Außenmantel, Material                    | halogenfreie Ummantelung                                                                         |
| Außenmantel, Farbe                       | grau                                                                                             |
| Material Leiter                          | blanke Cu-Litze                                                                                  |
| Leitungs-Widerstand                      | ≤ 80 Ω/km (bei 20 °C)                                                                            |
| Isolationswiderstand                     | ≥ 20 MΩ*km (bei 20 °C)                                                                           |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 82 mm                                                                                            |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 155 mm                                                                                           |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)        | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser)                                    |
| Halogenfreiheit                          | ja                                                                                               |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-1-2 (Rohleitung)<br>VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung)<br>IEC 60332-3-22 (Rohleitung) |
| Ölbeständigkeit                          | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung)                                                        |

Farbcode: Einzelader

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| weiß         | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1)   |
| braun        | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2)   |
| grün         | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3)   |
| gelb         | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4)   |
| grau         | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5)   |
| rosa         | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6)   |
| blau         | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7)   |
| rot          | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8)   |
| schwarz      | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9)   |
| violett      | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grau-rosa    | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| rot-blau     | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| weiß-grün    | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| braun-grün   | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| weiß-gelb    | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| gelb-braun   | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| weiß-grau    | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grau-braun   | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| weiß-rosa    | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| rosa-braun   | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| weiß-blau    | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| braun-blau   | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| weiß-rot     | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| braun-rot    | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| weiß-schwarz | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss gemäß Norm  | IEC 60807-2       |
|                       | DIN 41652         |
| Anschlussart          | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde      | UNC 4-40          |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                 |
| Polzahl               | 25                |
| Anzugsdrehmoment      | 0,2 Nm            |
| Steckzyklen           | > 200             |
| Rastermaß             | 2,77 mm           |

### Anschluss 2

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss gemäß Norm  | IEC 60807-2       |
|                       | DIN 41652         |
| Anschlussart          | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde      | UNC 4-40          |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                 |

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>


|                  |         |
|------------------|---------|
| Polzahl          | 25      |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm  |
| Steckzyklen      | > 200   |
| Rastermaß        | 2,77 mm |

## Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zeichnungen

Diagramm



Maximal zulässiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

|  <b>CSA</b><br>Zulassungs-ID: 70002966 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                         | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                   |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                         | 125 V              | 1 A             | -               | -                         |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                   | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                             |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                   | 125 V              | 1 A             | -               | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                    | 125 V              | 1 A             | -               | -                         |

|  <b>cULus Listed</b><br>Zulassungs-ID: E238705 V22/S5 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066669

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1066669>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(a) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 34c150b8-a750-4f7c-be90-d301df6aecc9 |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)