IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Datenkabel

1076342

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1076342

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Datenkabel zur RS-232-Kommunikation zwischen den Logikmodulen PLC logic und den Touchpanels der Geräteserie BTP 2000. Kabellänge: 2 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1076342
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK26Z3
GTIN	4055626781785
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	97,94 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90,1 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Der 12-polige umspritzte Steckverbinder dient zum Anschluss an die Memory Anschlussbuchse der PLC logic-Geräte. Die 9-polige D-SUB-Messerleiste wird mit den COM-Buchsen der BTP2000 Touchpanels verbunden.
Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert

Maße

Länge	2 m

Anschlussdaten

Anschlussart	IFS-Dataport
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	12
Anschluss gemäß Norm	IEC 60807-2
	DIN 41652
Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Schraubengewinde	UNC 4-40
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	9

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2 m
Polzahl	4
Geschirmt	ja
Leiteraufbau Signalleitung	7x
AWG Signalleitung	26
Leitungsquerschnitt	4x 0,14 mm²
Leitungsaußendurchmesser	ca. 4,70 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	grau
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	a5d2ba0a-5fd3-4791-92eb-6411abe4cbd6

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de