EV-T2CCS-MF-M4X10 - Reparatur-Kit

1085797

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1085797

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, CCS Typ 2, Reparatur-Kit, Zubehör, Gehäuse: schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit 5 Stück M4X10-Flachkopfschrauben mit Torx-Sicherheitsantrieb, für Austausch des Steckgesichtrahmens von Fahrzeug-Ladesteckern, IEC 62196-3-1, Austausch ohne Leeren der Kühlflüssigkeit

Produktbeschreibung

Reparatur-Kit mit auswechselbarem Steckgesichtrahmen für HPC-DC-Fahrzeug-Ladestecker CCS Typ 2

Ihre Vorteile

- Vollständiges Produktprogramm
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1085797
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBLNY
GTIN	4055626874562
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	160,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	160,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Austausch ohne Leeren der Kühlflüssigkeit
Allgemein	Das Gehäuse des Fahrzeug-Ladesteckers muss für den Austausch des Steckgesichtrahmens nicht geöffnet werden.
Allgemein	Bitte beachten Sie: Zu Beginn des HPC 500 A-Serienprojekts wurden im Steckgesichtrahmen sowie an den DC-Leistungskontakten Schrauben mit Spezialantrieb verwendet. Um diese zu lösen, können Sie das entsprechende Werkzeug unter der Artikelnummer 1577138 beziehen. Seit Dezember 2020, ab der Chargennummer 76401, werden einheitliche Schrauben mit 20 IPR TORX PLUS® eingesetzt. Außerdem erhalten Sie beim Kauf eines Reparatur-Sets von Phoenix Contact immer Schrauben mit dem neuen IPR TORX PLUS® Antrieb.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Reparatur-Kit
Produktfamilie	CHARX connect
Ausführung	Zubehör
Ausstattung	mit austauschbarem Steckgesichtrahmen
	mit 5 Stück M4X10-Flachkopfschrauben mit Torx-Sicherheitsantrieb
Ladestandard	CCS Typ 2
Lademodus	Mode 4

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C


Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 62196-3-1

Zeichnungen

Schemazeichnung



Montagezeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de