# HC-COM-BAWS-EL-AL - Gehäuse

1078593

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1078593

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 37,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1078593 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APP |
| GTIN | 4055626794112 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 89,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Anbaugehäuse |
| Produktfamilie | HC-COM |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | COM |
| Pg-Verschraubung | ohne |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 49,5 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Länge | 63,5 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 3,5 mm |

Einbaumaß

| | |
|---|---|
| Breite Montageausschnitt | 24,5 mm |
| Länge Montageausschnitt | 27 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Verriegelungsbügel | PA |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Verriegelungstyp | Bügel |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (für M4-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung




Montageausschnitt

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1078593

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de