PRC ED-H 4 CUT OUT - Leergehäuse

1079658

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1079658

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V

Ihre Vorteile

- Zeitsparende Plug-and-Play-Installation dank vorkonfektionierter Verteilerboxen
- Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
- Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien
- Kundenspezifische Varianten und Bestückung auf Anfrage möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1079658
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLCCA
GTIN	4055626801018
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	318,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	203,825 g
Zolltarifnummer	85472000
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Energieverteiler
Produktfamilie	PRC 35

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2

Maße

Breite	129 mm
Höhe	129 mm
Länge	77 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	400 V (III/2)
Bemessungsstoßspannung (III/2)	8 kV

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Farbe des Gehäuseteils	schwarz
Material Gehäuse	Polycarbonat
	PPE (Kontaktträger)
	CuZn (Kontaktmaterial, Pb < 0.1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	TPE
Material Kontaktoberfläche	Sn
Material Verriegelungsschraube	Polycarbonat, faserverstärkt
Material Verschraubung	PPE

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP66
	IP69
	IP66/IP67/IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C (In Abhängigkeit der Strombelastbarkeits-/Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 85 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de