IPD CAP W26 WP GY - Schutzkappe

1088706

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088706

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkappe, IPD, ohne Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, Farbe: grau, für IPD PL 3P2,5..., IPD PL 5P1,5...

Ihre Vorteile

- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088706
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF6ZBX
GTIN	4055626891200
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	ACHTUNG: Nur elektrotechnisches Fachpersonal darf die IPD-Komponenten installieren und in Betrieb nehmen.
Allgemein	GEFAHR: Stellen Sie vor der Montage / Demontage der Schutzkappe die Lastfreiheit sicher.
Allgemein	Elektrische Werte siehe stromführendes Produkt

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	IPD
Fangschnur vorhanden	nein

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3

Maße

Breite	26 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Schutzkappe	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montageart	• Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des

	Steckgesichts positioniert ist.• Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition. • Zur Befestigung der Schutzkappe an einer IPD Wanddurchführung kann die Thermoplastschraube STS KN6031 2,2x6 (oder vergleichbare Artikel) in der dafür vorgesehenen Bohrung eingesetzt werden (Drehmoment 0,2 Nm).
Montagehinweis	• Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des Steckgesichts positioniert ist. • Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition.
	• Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe vor dem Steckvorgang auf der Innenseite trocken und frei von Verschmutzung ist. • Das selbstverriegelnde Drehelement der Schutzkappe IPD PL CAP... und des Steckverbinders PL... haben innen einen Kodierpin. Achten Sie dar auf, den Kodierpin nicht zu beschädigen.

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088706

VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40059408

cULus Listed
Zulassungs-ID: E468743

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de